

3D Modeling machine


MODEL A

MDX-50





AUTOMATED MILLING ON YOUR DESKTOP



モデルや治具の製作が、
これまでにないほど簡単に

アイデアをすばやく具現化し、スピーディーな“ものづくり”が求められる時代。
オートツールチェンジャーや回転軸ユニット[®]を搭載した「MDX-50」によって、
ワークフローの自動化を実現、手間と時間を大幅に削減できます。
デザインモデルやワーキングモデル製作をはじめ、パーツや治具の内製化まで。
「MDX-50」はあらゆる現場で“ものづくり”的プロセスを革新します。

MODELA
MDX-50

標準価格 1,280,000円(税抜)

AUTOMATIC


ワークフローの自動化で作業時間を短縮

最大6本のツールを自動で交換するオートツールチェンジャーを標準装備した「MDX-50」。ツール交換に伴うダウンタイムが発生せず、荒削りから仕上げまで一気に自動運転が可能です。工具長計測や補正値の登録も自動的に行なうため、はじめての方でも安心して取り扱えます。



回転軸ユニット(オプション)で自動化をさらに支援

オプションの回転軸ユニット「ZCL-50」を装着することで、材料の自動回転が可能になります。材料を180度反転させる作業やダウンタイムがなくなり、完成までの時間を大幅に短縮できます。また、90度ごとに回転させる4面加工や任意の角度割出しによる多面加工、さらに380mm×Φ120mmと広いワークエリアでの円筒加工も可能です。



*回転軸装着時はステータスライト(緑)が点灯

EFFICIENCY

スムーズな導入とシンプルな運用、
広いワークエリアがもたらす生産性


MODELAシリーズの特長であるシンプル&コンパクト設計をさらに進化させた「MDX-50」。家庭用100V電源で運用でき、エアーコンプレッサーなどの補助機器も不要です。大型加工機のように、手間の掛かる日々のメンテナンスは必要ありません。オフィスや研究室などで手軽に置けるデスクトップサイズながら、400(X)×305(Y)×135(Z)mmと広いワークエリアを持ち、ノートパソコンサイズの大きなものや、複数のパーツを並べて加工できるなど、幅広いアプリケーションを効率的に製作できます。



USER-FRIENDLY

高品質な加工データを簡単に作成できる付属CAMソフト

MODELAシリーズでおなじみのCAMソフトウェア「SRP Player」を付属。わずか5ステップの対話形式で加工設定が完了。わかりやすい画面ではじめての方でも迷うことなく、簡単に加工データを作成できます。また加工設定の自由度が大幅に向上し、ドリル加工やツールパスのバリエーション



SRP Player

なども新たに追加されたことで、より効率的に高品質な加工データを作成することができます。

EASY OPERATION

本体、コンピューター、どちらからでも簡単操作

本体前面に配置された「ビルトインパネル」で、ほとんどの操作を行えます。直感的な操作画面で、加工途中でもスピンドルの回転数や切削速度を変更(オーバーライド機能)でき、ステータスも一目で確認できます。新たに生まれ変わった「VPanel」ではユーザビリティが大幅に向上。加工完了やエラー発生などをメール通知する機能や、ツールの使用時間や交換時期を確認できる機能を備え、加工業務を快適にサポートします。



ビルトインパネル VPanel

SAFE TO USE

高い安全性とクリーンな環境

「MDX-50」はフルカバー構造を採用。切削屑や粉塵の飛散を防ぎ、クリーンで快適、安全な作業環境を構築できます。切削屑を溜めるダストボックスも標準装備。作業終了後にまとめて処理が可能です。充分な明るさのLEDステータスライトは機内の加工状況が確認しやすく、色の変化により遠くからでもマシンの状態が把握できます。大学や高校などの研究室や実習室、さまざまな人が出入りする工房やラボなどでも、「MDX-50」は安心して運用できます。





MODELA MDX-50

標準価格 1,280,000円(税抜)

年間保守契約必須対象製品

●本体、専用ソフトウェアが含まれます。●年間保守契約、運送、導入設置は別途料金がかかります。



主な仕様			
加工可能な材質			ケミカルウッド、モデリングワックスなどの樹脂(金属は対象外)
動作範囲			400(X)×305(Y)×135(Z)mm
取り付け可能なワークサイズ			400(X)×305(Y)×100(Z)mm
駆動方式			ステッピングモーター
動作速度			XY:7 ~ 3,600mm/min Z:7 ~ 3,000mm/min
ソフトウェア分解能			0.001mm/Step(RML-1)、0.001mm/Step(NCコード)
機械的分解能			0.01mm/Step(ハーフステップ)
スピンドルモーター			ブラシレスDCモーター
スピンドル回転数			4,500 ~ 15,000rpm
ツール収容数			6本(ただし1本は検出ピンの兼用)
取り付け可能ツール			シャンク径:6mm、刃先径:6mm以下、長さ:30 ~ 90mm ※シャンク径3mm、4mmは付属のツールホルダーに取り付けられ使用可能。
インターフェース			USB
制御コマンド			RML-1、NCコード
電源条件			AC100±10%、50/60Hz(過電圧カテゴリ:区分II、IEC60664-1) 1.2A
消費電力			約95W
動作音			動作時:60dB(A)以下(未切削時) 待機時:45dB(A)以下
外形寸法			760(幅)×900(奥行)×732(高さ)mm
重量			122kg
設置環境			屋内使用、高度:2,000m以下 温度:5 ~ 40°C 湿度:35 ~ 80% (ただし結露のないごと) 環境汚染度:2(IEC60664-1による) 短期短時間過電圧:1,440V 長期短時間過電圧:490V
付属品			電源コード、電源プラグアダプター、USB ケーブル、マニュアル、 ソフトウェアCD-ROM、検出ピン、六角ドライバー、六角レンチ、スパナ、 ツールホルダー(シャンク径3mm用×1、シャンク径4mm用×1、 シャンク径6mm用×6)、ツール位置決め治具、Z0センサーなど

オプション			
 <p>ZCL-50 標準価格 298,000円(税抜)</p>			
加工可能な材質			
回転軸使用時 X、Y、Z:363(機械座標で37 ~ 400まで)×305×125mm、 A:±2146680度(約±5963回転)			
取り付け可能なワーク			回転中心から半径60mm×長さ380mmの範囲内に収まるもの
ロータリーセンターバイスで固定できるワークサイズ			厚さ:10 ~ 65mm、または直径:20 ~ 68mm
動作速度			A:最大15rpm
機械的分解能			0.0225°/Step(ハーフステップ)
外形寸法			578(幅)×190(奥行)×128(高さ)mm
重量			7kg
付属品			検出バー、キャップスクリュー、ユーザーズマニュアルなど

サプライ品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop https://www2.rolanddg.co.jp/supply/
商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

DGSHAPEブランドの約束

DGSHAPEは、「イノベーションによって、未来の暮らしを創造する」をミッションに掲げ、Roland DGから独立した3D事業のブランドです。私たちは、アイデアを形にするデジタル技術によって、ビジネスプロセスを革新し、豊かな未来をつくります。人間本来の持つ“創造性”と“デジタルワークフロー”を融合させることで、製造業からヘルスケア市場まで、あらゆる領域において新たな価値の創造を目指します。

Roland ローランド ディー.ジー. 株式会社
本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

0120-808-232 www.rolanddg.co.jp

[ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター] 平日AM10:00~PM5:00
(デモンストレーションをご希望の際はご予約ください)

東京 〒105-0013 港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル1F
TEL: 03(5733)4410 / FAX: 03(5733)4412

名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F
TEL: 052(253)9811 / FAX: 052(253)9815

[サポートセンター] 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国外以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実物の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他国における登録商標または商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●カタログ使用のサンプルはハメコミ合成です。●当社はTPLグレードよりMMP技術のライセンスを得ています。

●ローランド ディー.ジー. 製品のお求めは…

RDG90535F '19 AUG E-3 D-S

高山理化精機株式会社

本社・営業部	〒399-0033 長野県松本市笛賀6562-18	TEL: 0263-25-3111
長野支店	〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙265-1	TEL: 026-284-6111
佐久営業所	〒385-0025 長野県佐久市塙原980-15	TEL: 0267-68-2111
南信営業所	〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原8296-1	TEL: 0265-76-6111
北関東営業所	〒329-0205 栃木県小山市間々田1290-2	TEL: 0285-41-1772
新潟営業所	〒940-2111 新潟県長岡市三ツ郷屋町字下川原341-9	TEL: 0258-28-7111
山梨出張所	〒400-0123 山梨県甲斐市島上条747-1	TEL: 055-269-9511
埼玉ブランチ	〒355-0025 埼玉県東松山市幸町9-24 サンシャインヒル105	TEL: 0493-81-3727

2019年8月現在