

HORIBA

LAQUA^{ラクア}

PH-SE シリーズ

期間限定キャンペーン
< 2026 年8月末まで >

PH-SE シリーズ

pH Seminar Enjoy キャンペーン

pH セミナープレゼント!

大画面で見やすい表示

- バックライト搭載で画面の視認性向上

アイコンで測定をサポート

- ☺ で安定判断し、🔋 で校正時の電極感度を表示

コンパクトなボディ&電極スタンド

- 設置面積を削減し、省スペースでの作業を実現
- メータの左右どちら側でも取付可能な
一体型の電極スタンドを採用

分解能：0.01

プリンタと接続可能

1000メモリ

AC電源駆動

pH

ORP

モノクロ卓上pH計
PH-SEシリーズ



キャンペーン詳細

2026 年 8 月末までの期間中に PH-SE シリーズをご購入いただくと、無料のインハウスセミナーをプレゼント!

年内のお好きなタイミングで、対面 or オンラインのいずれかご希望の方法で対応可能です。

セミナーの内容も、お気軽にご相談ください!

例：pH 基礎セミナー（測定原理、使い方のコツ、メンテナンス、トラブルシューティングなど）

Point 1

好きな
タイミングで

※2026 年 12 月末まで

Point 2

対面でも
オンラインでも

Point 3

セミナー内容も
応相談!



詳細はこちら

用途に
応じて

2タイプの電極から選べます

Type 1 プラスチックボディ電極 パッケージ (9625-10D)

形式：PH-SE

電極先端は保護管でガードされているため安心!
測定初心者の方にもおすすめのパッケージです。

教育・実習での
pH測定に



希望販売価格 **¥107,800** (税抜)

Type 2 スタンダードガラス電極 パッケージ (9615S-10D)

形式：PH-SE-GL

JIS規格よりも強度10倍の応答ガラス膜を採用!
すばやい安定で幅広い試料測定に対応したパ
ッケージです。

バッファ調整等
さまざまな
pH測定に



希望販売価格 **¥121,000** (税抜)

■ PH-SE・PH-SE-GL パッケージ内訳

形式	PH-SE	PH-SE-GL
pH電極	プラスチックボディ電極 (9625-10D) 1本	スタンダードToupH電極 (9615S-10D) 1本
共通内容	- メータ本体 (LAQUA-PH-SE) 1台 - 一体型電極スタンド 1台 - ACアダプターケーブルセット 1個 - pH標準液セット [pH標準液 (pH4・7・9)、比較電極内部液] (101-S) 1個 - 取扱説明書 1冊 - クイックマニュアル 1冊	

■ メータ仕様

形式	LAQUA-PH-SE	
計量法型式承認番号	第5S211号	
測定項目	pH / ORP / 温度	
pH	JIS 形式	JIS形式 I
	測定方式	ガラス電極法
	測定範囲 (表示範囲)	pH 0.00 ～ 14.00 (pH -2.00 ～ 20.00)
	分解能	0.01 pH
	計器再現性 (精度)	± 0.01 pH ± 1 digit
	校正点数	最大5 点 (USA、NIST、NIST2) ／ 最大6 点 (DIN、Custom)
ORP(mV)	測定・表示範囲	± 2000.0 mV
	分解能	0.1 mV
	計器再現性 (精度)	± 0.1 mV ± 1 digit
温度	測定範囲 (表示範囲)	0.0 ℃ ～ 100.0 ℃ (-30.0 ℃ ～ 130.0 ℃)
データメモリ		1000 件
PC 接続		あり (USB 通信ケーブル必要)
プリンタ出力		あり (GLP、GMP 対応)
電源		AC アダプタ 100 V ～ 240 V、50 Hz ～ 60 Hz (本体電源：DC7 V、0.7 W)
外形寸法		150 (W) × 155 (D) × 67 (H) mm (一体型スタンド除く)
質量		約770 g
一体型電極スタンドオプション		左右 脱着式



HORIBAグループでは、品質ISO9001・環境ISO14001・労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム (Integrated Management System: IMS) を運用しています。



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
- このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

〈製造・販売元〉

株式会社堀場アドバンスドテクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184
<http://www.horiba-adt.jp>

東北セールスオフィス 022-776-8253 〒981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
東京セールスオフィス 03-6206-4751 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 (神田淡路町二丁目ビル)
名古屋セールスオフィス 052-433-3452 〒451-0051 名古屋市西区則武新町三丁目1番17号 (BIZrium名古屋4F)
大阪セールスオフィス 06-6390-8211 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目4番17号 (新大阪上野東洋ビル4F)
四国サテライトオフィス 087-867-4841 〒760-0078 香川県高松市今里町9番9号
九州セールスオフィス 092-292-3595 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8番30号 (博多フコク生命ビル1F)

●製品の技術的なご相談をお受けします。 カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

カタログNo. LFT-5020A

この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した地球環境負荷に配慮した印刷方法にて作成されています。
E3PA:環境保護印刷推進協議会



Printed in Japan 2605SK53